



Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3566 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Inhalt	261370 HB7140-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160402
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,2 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3566 160402