

Garant

**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca DNMG, obróbka wykańczająca,
50 sztuk, HB7035-2**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2424 110404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
Głębokość skrawania a_p maks.	2,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 350 mm/min
Zawartość	250652 HB7035-2
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG110404
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
liczba sztuk	50
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2424 110404