

Garant

Pack promotionnel Plaquettes TNMG pour finition, 30 pièces, HB7010-2



Données de commande

N° commande	GG2460 160408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	6
Application principale	P
Sommaire	251544 HB7010-2
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 440 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4 mm
Code ISO plaque	TNMG 160408
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM

Fiche technique

Profondeur de coupe a_p min	0,55 mm
Quantité	30
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2460 160408