



Plaquita de corte DNMG acabado 50 unidades, HBT130, Tamaño: 110404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3963 110404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Recubrimiento	TiCN
Avance f	0,15 - 0,45 mm/rev,
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Contenido	250666 HBT130

Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Cantidad	50
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3963 110404