

Garant**Pachet avantajos burghie din carbură, 5 bucăți****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1252 1,3
GTIN	4067263106562
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Cu același Ø nominal și al cozii.

Strat de acoperire TiAlN pentru performanțe superioare.

Similar DIN 338.

Ca codul: 122251.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s	1,3 mm
Toleranță Ø nominal	h7
Lungimea canalului de aşchii L_c	16 mm
Standard	DIN 338
Ø nominal D_c	1,3 mm
Număr de dinți Z	2

Fișă de date

Cuprins	5"
Toleranța arborelui	h7
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	14,1 mm
Avans f pentru oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/rot
Lungimea totală L	38 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Tip	N
Unghiul la vârf	118 grad
Unghiul elicei	30 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	260 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	180 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	recomandat	180 m/min	N
Oțel $< 500 \text{ N/mm}^2$	recomandat	90 m/min	P
Oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	recomandat	90 m/min	P
Oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat	80 m/min	P
Oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	recomandat	60 m/min	P
Oțel $< 1400 \text{ N/mm}^2$	recomandat	35 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat	35 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat	25 m/min	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	recomandat	25 m/min	S

Fișă de date

GG(G)	recomandat	90 m/min	K
CuZn	recomandat	180 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG1252 1,3