

Garant

Plaquette SCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 09T308



Données de commande

N° commande	GG3536 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	SCMT 09T308
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	3,25 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Revêtement	revêtu
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Application principale	M
Tolérance	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Fiche technique

Profondeur de coupe a_p min	0,55 mm
Sommaire	260763 HB7140-2
Type d'outils	HM
Quantité	30
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3536 09T308