



Inserto DCMT per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3513 11T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	2,75 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260356 HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,15 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3513 11T302