



Disco abrasivo lamellare speed+ ZA piatto (formato convenienza)



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5299 40
GTIN	4062406201777
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

- Corindone in zirconio (ZA) di alta qualità per garantire un'elevata potenza abrasiva.
- Platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.
- Per l'impiego universale su acciaio e INOX.
- Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.

speed+ - disposizione ottimizzata delle lamelle per un effetto simile a quello di un disco fibrato con **massima aggressività**.

Come n. art. 565299.

Uso:

Lavorazione su bordi ed asportazione.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	125 mm
Descrizione della forma	piatto
Contenuto	100

Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
a secco	idonea		

Accessori

Disco abrasivo lamellarespeed+ ZA piatto Grana 40

565299 40