

**Plaquette SCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 09T304****Données de commande**

N° commande	GG2677 09T304
GTIN	4067263096801
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,25 mm
Revêtement	TiCN
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Sommaire	260791 HBT130
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Application principale	M
Quantité	50
Rayon d'angle	0,4 mm

Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2677 09T304