



Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2974 160408
GTIN	4067263094845
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	50
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Inhalt	251804 HB7130-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Datenblatt

Vorschub f	0,05 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2974 160408