

Garant

Plaquita de corte VCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 110304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3571 110304
GTIN	4067263097211
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	1,75 mm
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	261454 HB7130-2
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min

Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Número de cambios/cortes	2
Cantidad	30
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3571 110304