

**Plăcuță amovibilă SCMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HBT020, Referință: 120404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3942 120404
GTIN	4067263095675
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	4,25 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Cuprins	260793 HBT020
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 280 mm/min
Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P

Fișă de date

Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărământor de așchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3942 120404