

Garant

Plaquita de corte SCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3534 09T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	3,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Contenido	260762 HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm

Cantidad	30
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3534 09T304