



Cenově výhodné balení – vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem) dlouhé Uni, 5 ks



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG0755 M10
GTIN	4069515042963
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.

Vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem), **jako č. 080755**.

Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Vhodné na ocel, nerezavějící ocel, hliník, měď, mosaz.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964, upínací klíč ER č. 309680, HOLEX tvářecí závitník č. 139130 nebo č. 139180 a držák HOLEX M-Drill č. 080750.

Technický popis

Tloušťka materiálu	0,7 - 4 mm
Doporučený výkon pohonu	1,7 kW
Ø stopky	10 mm

Technický list

Ø otvoru pod závit	9,2 mm
Doporučené otáčky	2100 min ⁻¹
Obsah	5" ks
Druh produktu	Vrtáky pro termální vrtání

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG0755 M10