

Garant**TCMT vendeskærsplade, middel bearbejdning 30 stk., HB7120-1, Størrelse: 110204****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3546 110204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Antal skift/skær	3
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	TCMT 110204
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Indhold	260982 HB7120-1

Datablad

Antal stk.	30
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3546 110204