

Garant

Lamatore a tirare a 180°, Ø di svasatura D: 48mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217180 48
GTIN	4045197281319
Classe articolo	21O

Descrizione

Esecuzione:

Con un tagliente (z = 1).

Nota:

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina). Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Ø di svasatura D	48 mm
Forma del codolo	Whistle Notch
L ₃	135 mm
Numero taglienti Z	1
Sporgenza totale L ₁	163 mm
L ₂	143 mm
Misura programmata e	8,05 mm

Scheda tecnica

Vite inserto	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø Codolo D _s h6	32 mm
Ø Minimo d _{min}	33 mm
Ø Giunto D ₁	40 mm
Inserto adatto	260150
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza complessiva L	223 mm
Angolo di svasatura	180
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Svasatori

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/217180-48>