

**Garant**

**Plaquita de corte VCMT acabado 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 160404**



**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG3569 160404 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Recubrimiento                             | con revestimiento |
| Código ISO plaquita de corte              | VCMT 160404       |
| Número de cambios/cortes                  | 2                 |
| Radio angular                             | 0,4 mm            |
| Aplicación principal                      | M                 |
| Avance f                                  | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$ | 2,5 mm            |
| Profundidad de corte $a_p$                | 0,2 - 1,5 mm      |
| Contenido                                 | 261372 HB7140-2   |
| Asignación fino/desbaste                  | Acabado           |
| Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$ | 0,25 mm           |

## Hoja de datos

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Material de corte                             | HM                              |
| Cantidad                                      | 50                              |
| Tolerancia                                    | M                               |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 70 - 230 mm/min                 |
| Clase                                         | HB7140-2                        |
| Condición de corte                            | fuertemente interrumpido        |
| Rompevirutas                                  | VS                              |
| Tipo de producto                              | Plaquita de corte para torneado |

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3569 160404