

Garant**Paquete económico de discos de corte Inox EXTRA DELGADO****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5272 115/200
GTIN	4067263136941
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Tipo especial para **Inox**.

Nueva versión **de alto rendimiento** fabricada según la tecnología más moderna, con una clara ventaja de productividad y excelente sensación de corte. **Máximo rendimiento de corte** gracias a superficies laterales rugosas, de rectificado libre, durabilidad extraordinaria, **comportamiento de corte mejorado**.

Los espesores de disco reducidos favorecen un tronzado **rápido sin fatiga y con un gran ahorro de tiempo. Superficies de corte limpias, formación de rebabas apenas existente.**

Corresponde al n.º 563272.

Especificación:

A60R-BF.

Descripción técnica

Para grosor de material	3 - 5 mm
Ø de muela	115 mm
Anchura del disco de corte	1 mm
Contenido	200
Ø de perforación	22,23 mm

Descripción de la forma	recto
Especificación	A60R-BF
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	Radio grados
Optimizado para material de trabajo	INOX
Máquina de accionamiento	Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

563272 115

Disco de corte, versión de alto rendimientoEXTRA
ESTRECHO, INOX Ø de muela 115 mm
