


**VHM maró kedvezményes csomagban, 5 darab****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2241 3
GTIN	4062406198923
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácsornyokban kiegészítő **finomköszörüléssel** hosszú forgácsú alumínium anyagokban a **kitűnő forgácsevezetés** érdekében.

Mint a 202241 sz.

Felhasználás:

Nagyolóshoz és simításhoz.

Műszaki leírás

Szár	DIN 6535 HA, h6
Spirálszög	45 fok
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	57 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,008 mm
Előtolás f _z szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,01 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Élhossz L _c	6 mm

Vágóél Ø D _c	3 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogak száma Z	3
Sarokletörés szöge	90 fok
Tartalom	5
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,5×D oldalazásnál
Belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	170 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	bevonat nélkül		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Tartozék

VHM maró Ø e8 DC 3 mm	202241 3
-----------------------	----------