

Garant**TCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7020-2, Maat: 16T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2849 16T304
GTIN	4067263095767
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	260986 HB7020-2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4 mm
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Aantal	50

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2849 16T304