



Pack promotionnel Fraise ébauche carbure monobloc HPC, 5 pièces



Données de commande

N° commande	GG1491 14
GTIN	4045197735942
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Avec profil ébauche. Très grande capacité de coupe. Utilisation comme fraises ébauche universelles.

Sans pas d'hélice dynamique. **Fraises mi-longues réf. 16M: dimensions suivant norme d'usine.**

Comme 205492.

Description technique

Queue	DIN 6535 HB avec h6
Tolérance Ø nominal	d11
Nombre de dents Z	4
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,06 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,08 mm
Ø dents D_c	14 mm
Ø queue D_s	14 mm
Longueur de coupe L_c	26 mm

Fiche technique

Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,5 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Longueur totale L	83 mm
Angle d'hélice	30 degré
Sommaire	5
Revêtement	TiAIN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Profil de fraise	HR
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	270 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	190 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	115 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	95 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	65 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	55 m/min	P
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	55 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	85 m/min	K
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Fiche technique

av. arrosage min. moyenement adaptée

à sec moyenement adaptée

Air adaptée

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG1491-14>