


Garant

Voordeelsverpakking GARANT Master Steel SlotMachine VHM-ruwfrees HPC, 5 stuks



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG1050 20
GTIN	4067263134985
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Met nieuw kartelprofiel, geoptimaliseerd voor hogere voedingssnelheden. Verbeterde snijkantbescherming door lichte snijkantafronding. Enorme buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijn korrelsubstraat.

Voeding per tand tot 0,1 mm bij een diepte van maximaal 2xD (in de volle groef) mogelijk.

Als 205550.

Voordeel:

De gereedschapsgeometrie maakt bijzonder klein gerolde spanen mogelijk die via vlakke spaangroeven worden afgevoerd. Hierdoor blijft het gereedschap extreem kernstabiel.

Insteekhoek, dankzij royale kopse vrijloop, van maximaal 10° mogelijk.

Toepassing:

Voor de ruwe bewerking, bijzonder geschikt voor vollegroefbewerking.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	5
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Schacht-Ø D _s	20 mm

Gegevensblad

Totale lengte L	104 mm
Tolerantie nominale Ø	d11
Inhoud	5"
Vrijloop-Ø D ₁	18,5 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm ²	0,09 mm
Snijlengte L _c	38 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Snijkant-Ø D _c	20 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,13 mm
Spiraelhoek	42 graden
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	52 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	1 mm
Serie	Master Steel
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Freesprofiel	NR
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	groen
Producttype	Hoekfrezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P

Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	35 m/min	M
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG1050-20>