



Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3986 080408
GTIN	4067263095095
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p max	2.75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Stückzahl	30
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 180 mm/min
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,15 - 0,55 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	2 - 6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Inhalt	252224 HBT130

Datenblatt

Schnitttiefe a_p min	0,55 mm
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3986 080408