

**Garant**

### Plaquette DNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 110404



#### Données de commande

N° commande	GG2927 110404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Tolérance	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 mm/min
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,75 mm
Sommaire	250752 HB7120-1
Quantité	50
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Application principale	M
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm

## Fiche technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2927 110404