


**Garant**

### Plaquette SCMT pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 120404



#### Données de commande

N° commande	GG3533 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Nombre de changements/dents	4
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 230 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Application principale	M
Quantité	50
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm

## Fiche technique

Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Sommaire	260748 HB7140-2
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3533 120404