



Plaquette SCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7035-2, Taille: 120404



Données de commande

N° commande	GG2838 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	260765 HB7035-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 290 mm/min
Quantité	50
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	4

Fiche technique

Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2838 120404