

**SCMT váltólapka, közepes megmunkálás 50 db, HBT130, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2677 09T304
GTIN	4067263096801
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Bevonat	TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Keményfém
Tartalom	260791 HBT130
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Darabszám	50
Sarokrádiusz	0,4 mm

Típus	HB130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácsoló	MM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2677 09T304