

Garant

Vorteilspack KNUX Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2937 160405R
GTIN	4067263094487
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Stückzahl	50
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405R
Schnitttiefe a_p min	0,35 mm
Eckenradius	0,5 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p max	4 mm

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Inhalt	251030 HB7130-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2937 160405R