



Formato convenienza Inserto per finitura CNMG 30 pezzi HB7020-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2401 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p max.	4,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	170 - 500 mm/min
Impiego principale	P
Contenuto	250058 HB7020-2
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2401 120404