

**Garant**

**Fraise à chanfreiner de précision avec 6 pans 90°, non revêtu, Ø ext. Dc: 8,3mm**



---

**Données de commande**

N° commande	GG0152 8,3
GTIN	4062406626075
Classe d'article	GGN

---

**Description****Exécution:**

**Toutes les fraises ont 3 dents**, à dépouille radiale.

Les goujures sont rectifiées dans la masse.

Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.

Queue **avec 3 plats de serrage** pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.  
Comme 150152.

**Utilisation:**

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.

---

**Description technique**

Ø ext.	8,3 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/tr
Tolérance de queue	h9
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	50 mm
Ø fraise min., pour alésages à partir de	2 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm

---

Pour vis à tête fraisée DIN 7991	M4
Sommaire	10
Revêtement	non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue à trois méplats de serrage avec h9
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	33 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	27 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	27 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

## Accessoires

Fraise à chanfreiner de précision 90° Ø ext. Dc 8,3 mm

150152 8,3