

Garant**Plăcuță amovibilă TCMT finisare 50 buc., HB7010-2, Dimensiuni: 110208****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2842 110208
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,75 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110208
Numărul de schimbări / tășuri	3
Număr de bucăți	50
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Fișă de date

Cuprins	260954 HB7010-2
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7010-2
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	SS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2842 110208