

Garant

Plaquita de corte TNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2960 160408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Contenido	251544 HB7140-2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Material de corte	MD
Tolerancia	M
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	4 mm
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,55 mm
Cantidad	30
Aplicación principal	M

Número de cambios/cortes	6
Recubrimiento	con revestimiento
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2960 160408