

Garant

Płytki skrawające CNMG do obróbki zgrubnej 30 sztuk, HB7130-2, Rozmiar: 160616



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2913 160616
GTIN	4067263094135
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	250338 HB7130-2
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
powłoka	powlekane
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160616
liczba sztuk	30
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
promień naroża	1,6 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VG
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2913 160616