

Garant**DCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7035-2, Velikost: 11T304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2818 11T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p\max}$	2,75 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Vsebina	260359 HB7035-2
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

število kosov	50
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2818 11T304