

Garant

**Płytki skrawające TCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7130-2,
Rozmiar: 110202**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3544 110202
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110202
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	3
Zawartość	260950 HB7130-2
liczba sztuk	50
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm

Karta danych

Zastosowanie główne	M
powłoka	powlekane
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 mm/min
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3544 110202