


Garant**Pachet avantajos GARANT Uni Hero burghie din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, 5 bucăți****Date comandă**

Numărul de comandă	GG1255 10
GTIN	4067263106562
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Universalitate și economie maximă într-o singură unealtă. **Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere curbate** pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. **Geometrie specială a camerei cipurilor și camere de cip lustruite** pentru evacuarea ideală a cipurilor și fiabilitate maximă a procesului. **Strat TiAlSiN ultra-neted de înaltă performanță** pentru reducerea eficientă a uzurii și formarea marginilor.

Ca codul: 123020.

Forma HB se livrează la același preț cu Cod GG1258.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Articole cu prețuri în paranteze: Timp de livrare diferit și cantitate minimă de comandă 3 bucăți.

Descriere tehnică

adâncime maximă de găurire recomandată L_2	80 mm
Lungimea totală L	142 mm
$\varnothing$ nominal D_c	10 mm

Fișă de date

Standard	Normă de fabricație
Toleranță Ø nominal	h7
Lungimea canalului de aşchii L_c	95 mm
Număr de dinți Z	2
Avans f pentru oțel < 1100 N/mm ²	0,2 mm/rot
Ø cozii D_s	10 mm
Cuprins	5"
Strat de acoperire	TiAlSiN
Materialul sculei	Carbură
Execuție	8×D
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară	Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere	HPC
Semistandard	da
Inel colorat	portocaliu
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo PI	indicat în anumite condiții	140 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	recomandat	150 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	115 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	65 m/min	M

Fișă de date

INOX > 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	35 m/min	S
GG(G)	recomandat	95 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Aer	indicat în anumite condiții		

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG1255 10