

Garant

SCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7020-2, Velikost: 120408



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2831 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Vsebina	260750 HB7020-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 mm/min
število kosov	50
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2831 120408