


TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HBT130, Velikost: 16T304

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2683 16T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Prevleka	TiCN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
število kosov	50
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Globina reza $a_{p\max}$	4 mm
Radij rezila	0,4 mm
Vsebina	260968 HBT130

Podatkovni list

Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2683 16T304