

Garant**TNMG váltólapka, simító, 30 darab HB7020-2, kedvezményes kiszerelésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2461 160408
GTIN	4067263093411
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p \max}$	4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tartalom	251544 HB7020-2
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,55 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 370 mm/min
Cserék / élek száma	6

Adatlap

Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Darabszám	30
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2461 160408