

Garant**CNMG wisselplaat ruwe afwerking 50 stuks, HB7020-2, Maat: 120416****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2417 120416
GTIN	4067263092629
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijdiepte $a_{p\ min}$	1,05 mm
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoekradius	1,6 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 360 mm/min
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,

Gegevensblad

Inhoud	250328 HB7020-2
Aantal	50
Soort	HB7020-2
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2417 120416