

**Garant**

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück  
HB7010-2**



---

**Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2484 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

---

---

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2 mm
Inhalt	252068 HB7010-2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 440 mm/min

---

## Datenblatt

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a <sub>p min</sub>	0,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2484 080404