

Garant**CNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HB7010-2, Størrelse: 09T308****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2403 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	170 - 500 mm/min
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Indhold	250052 HB7010-2
Antal stk.	50
Type	HB7010-2
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	SS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2403 09T308