



Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3942 120404
GTIN	4067263095675
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	260793 HBT020
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U

Datenblatt

Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3942 120404