

Garant

Płytki skrawające DCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7010-2, wielk.: 070204



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2819 070204
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 mm/min
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zawartość	260452 HB7010-2

Karta danych

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2819 070204