



**VCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HBT130,
Velikost: 110304**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2695 110304
GTIN	4067263097273
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
Glavna uporaba	M
Prevleka	TiCN
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 mm/min
Vsebina	261472 HBT130
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm

Podatkovni list

število kosov	30
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2695 110304