

**Garant****Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XO..****Bestelldaten**

Bestellnummer	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Artikelklasse	21O

**Beschreibung****Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Hinweis:**GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	3
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Rampinglänge L für α <sub>max</sub>	10,13 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	180 mm
passende Wendeschneidplatte	XOM.060310
Auskraglänge L <sub>1</sub>	100 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen a <sub>p</sub>	0,3 mm

Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	2,26 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø $D_{\max}$	38 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel $\kappa$	15 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräswerwendung	Ramping
Fräswerwendung	Plungen
Fräswerwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP