

Garant

Formato convenienza Inserto per sgrossatura WNMG 30 pezzi HB7010-2



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2492 080412 |
| GTIN | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------|
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | WNMG 080412 |
| Profondità di taglio a_p max. | 2,75 mm |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Avanzamento f | 0,25 - 0,6 mm/gir, |
| Contenuto | 252210 HB7010-2 |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 120 - 415 mm/min |
| Profondità di taglio a_p min. | 0,8 mm |
| Impiego principale | P |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 6 |
| Raggio di curvatura | 1,2 mm |

Scheda tecnica

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Profondità di taglio a_p | 1,5 - 6 mm |
| Numero pezzi | 30 |
| Tipo | HB7010-2 |
| Condizione di taglio | continuo |
| Rompi-trucioli | SG |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2492 080412