

**Master Mute Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC..., links****Bestelldaten**

Bestellnummer	265009 10/06
GTIN	4069515024525
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche. Hartmetallverstärkter Schaft.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von L_{min} möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Norm	Werksnorm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Einstellwinkel κ	95 Grad
ISO-Code Halter	A10X SCLCR/L06
Mittenversatz L_3	6,1 mm
Serie	Master Mute
Plattengröße	6 mm
Gesamtlänge L	161 mm
Auskraglänge L_1	110 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Einsatzart	links

Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265009-10/06>