

Garant

Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3568 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	261364 HB7130-2
Eckenradius	0,2 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p min	0,15 mm
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p max	1,75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a _p	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110302
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3568 110302