

Garant

Inserto SNMG per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2940 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Numero pezzi	30
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Contenuto	251144 HB7140-2

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 mm/min
Profondità di taglio a_p max.	4:25 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2940 120408